



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-H: 1600 mm B: 600 mm
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Geräteaufbau	1 Montageplatte 2 Führungsschuhe
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Mit Befestigungswinkeln
Max. Last	300 kg/m ²
Zulässige Dauerbelastung	500 Kg Zwischenposition 600 kg Schrankrückwand
Höhe	Befestigungspunkte: 1450 mm Nennwert: 1600 mm Echt: 1497 mm
Breite	Nennwert: 600 mm Befestigungspunkte: 450 mm Echt: 496 mm
Tiefe	27 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,08 cm
VPE 1 Breite	50,8 cm
VPE 1 Länge	101,6 cm
VPE 1 Gewicht	16,003 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	48 cm
VPE 2 Breite	200 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	393 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekclaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------