



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19"-Profil (48,2 cm)
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Geliefertes Zubehör	Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Montageort	Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	Actassi OPB
Material	2 mm verzinkt Stahlblech
Anzahl der Rack-Einheiten	9U
Produktgewicht	980 g
Anzahl der Rack-Einheiten	9U
Zulässige Dauerbelastung	3 Kg pro Einheit 50 kg pro Gehäuse

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	980,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	20,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,44 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
