



## Hauptmerkmale

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Thalassa                                                                 |
| Produktname                  | Thalassa PLA                                                             |
| Gehäusetyt                   | Mehrzweck                                                                |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                       |
| Version                      | PLA                                                                      |
| Nennhöhe                     | 750 mm                                                                   |
| Nennbreite                   | 750 mm                                                                   |
| Nenntiefe                    | 620 mm                                                                   |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                             |
| Geräteaufbau                 | 1 oberer Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>1 Rückplatte<br>1 Tür |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusetyt                     | Abgedichtetes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert                                 |
| Türtyp                         | Transparent Frontseite                                                                      |
| Anzahl der Türen               | 1 Tür(en)                                                                                   |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                                          |
| Schlosstyp                     | 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene                                                    |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne<br>Rückseite                                                                          |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Rückplatte durch Befestigungselement                                |
| Material                       | Polyester mit Glasfaser verstärkt                                                           |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                                             |
| Normen                         | UL 508 A<br>IEC 62208                                                                       |
| Schutzart (NEMA)               | NEMA 5<br>NEMA 13<br>NEMA 3S<br>NEMA 3X<br>NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 1 |
| Produktzertifizierungen        | DNV Marine[RETURN]UL/cUL-gelistet[RETURN]Veritas                                            |
| Elektrische Isolationsklasse   | Klasse II                                                                                   |

## Montage

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP65 entspricht IEC 60529 (komplett abgedichtet) |
| Schutzart (IK)                   | IK08 entspricht IEC 62262 (Glastür)              |
| Feuerbeständigkeit               | 960 °C entspricht IEC 62208                      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C                                      |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 78,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 78,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 65,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 29,49 kg |
| VPE 2 Art     | PAL      |
| VPE 2 Menge   | 2        |
| VPE 2 Höhe    | 130 cm   |
| VPE 2 Breite  | 100 cm   |
| VPE 2 Länge   | 90 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 79 kg    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|