



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau	1 Tür 1 Griff 4 Befestigungswinkel

Zusatzmerkmale

Material	Mit Glasfasern beschichtetes Polyester
Farbe	Grau (RAL 7035)
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (110 °)
Höhe	Gittermuster: 615 mm
Breite	Gittermuster: 405 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür: 32 mm Verfügbare Tiefe zwischen Rückseite: 244 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	48,000 cm
VPE 1 Länge	69,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,098 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	28,500 cm
VPE 2 Breite	48,500 cm
VPE 2 Länge	71,500 cm
VPE 2 Gewicht	15,744 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	73,960 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------