



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Baureihe | TeSys |
| Produktname | TeSys LS1 |
| Produkt- oder Komponententyp | Sicherungstrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LS1D |
| Beschreibung der Pole | 3P |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Montagehalterung | Schiene |
| Einbauposition | Vertikal (Toleranz: +/- 23°) |
| Steuerungstyp | Kippschalter |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 600 V |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 32 A für Stromkreis |
| Lokale Signalisierung | Anzeige Sicherungsfall |
| Sicherungsgröße | 10 x 38 mm |
| Sicherungstyp | AM GG |
| Zugehörige Absicherung | 30 A aM 30 A gG |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1...6 mm²starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1...6 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1...4 mm²flexibel mit Kabelende |
| Anzugsmoment | 1,7 Nm auf Schraubklemmenleisten |

Montage

| | |
|---------------------------------|---|
| Normen | IEC 60947-4-1 IEC 60947-2 IEC 60947-1 |
| Produktzertifizierungen | BV[RETURN]UR |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzbehandlung | TH |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -50...70 °C Betrieb |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 68,3 mm |
| Produktgewicht | 0,3 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,5 cm |
| VPE 1 Breite | 11,1 cm |
| VPE 1 Länge | 7,7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 188,0 g |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,075 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|