



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau	1 Tür Befestigungselemente M8-Messingeinsätze

#### Zusatzmerkmale

Material	Aluminium
Farbe	Grau (RAL 7035)
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Links (110 °)
Höhe	898 mm
Breite	648 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür: 30 mm

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	66,500 cm
VPE 1 Länge	91,000 cm
VPE 1 Gewicht	5,469 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	94,035 kg

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

---

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

**Vertragliche Gewährleistung**

---

Garantie

18 Monate

---