



### Hauptmerkmale

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Baureihe                      | Thalassa                                           |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör                                     |
| Produkt- oder Komponententyp  | Tür                                                |
| Anwendung                     | Mehrzweck                                          |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -                                                  |
| Montageort                    | Vorderseite                                        |
| Kompatible Produktfamilie     | Thalassa Thalassa PLA                              |
| Geräteaufbau                  | 1 Tür<br>Befestigungselemente<br>M8-Messinginsätze |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Material             | Aluminium                                   |
| Farbe                | Grau (RAL 7035)                             |
| Schlosstyp           | Schloss, Doppelschiene 5 mm                 |
| Anzahl der Schlösser | 2                                           |
| Türtyp               | Interne Platte                              |
| Türöffnungsseite     | Links (110 °)                               |
| Höhe                 | 1148 mm                                     |
| Breite               | 648 mm                                      |
| Tiefe                | Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür: 30 mm |

### Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 3,000 cm   |
| VPE 1 Breite  | 65,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 115,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,500 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 20         |
| VPE 2 Höhe    | 90,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 188,320 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration           |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil        | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                    |
| <b>Vertragliche Gewährleistung</b> |                                                                                                                      |
| Garantie                           | 18 Monate                                                                                                            |