



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19"-Profil (48,2 cm)
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Geliefertes Zubehör	Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Montageort	Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	Actassi OPB
Material	2 mm verzinkt Stahlblech
Anzahl der Rack-Einheiten	12U
Produktgewicht	1,28 kg
Anzahl der Rack-Einheiten	12U
Zulässige Dauerbelastung	3 Kg pro Einheit 50 kg pro Gehäuse

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	64,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,252 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	29,0 cm
VPE 2 Breite	37,5 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	25,04 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
