



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Stufenschieber Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Geräteaufbau	1 Tür 4 Befestigungswinkel 2 Montagestützen

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Stahlblech
Farbe	Alle Seiten: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Anpassung	Rastermaß 25 mm (auf Stufenschiebern)
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel
Max. Last	30 kg/m ²
Höhe	Nennwert: 1000 mm
Breite	Nennwert: 800 mm
Produktgewicht	10 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	75,500 cm
VPE 1 Länge	96,500 cm
VPE 1 Gewicht	12,712 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	202,680 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------