

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYPIN126

Innentür für Gehäuse Spacial WM  
H1200xB600, Stahl, RAL7035,  
Tiefeneinstellung



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Stufenschieber Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Geräteaufbau	1 Tür 4 Befestigungswinkel 2 Montagestützen

### Zusatzmerkmale

Material	Tür: Stahlblech
Farbe	Alle Seiten: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Anpassung	Rastermaß 25 mm (auf Stufenschiebern)
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel
Max. Last	30 kg/m <sup>2</sup>
Höhe	Nennwert: 1200 mm
Breite	Nennwert: 600 mm
Produktgewicht	11,1 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	56,5 cm
VPE 1 Länge	118 cm
VPE 1 Gewicht	11,1 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

---

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---