



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Aufteilung
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste, length = 47,7 mm[RETURN]TRV Schraubklemme - Schutzerdung Klemmenleiste, length = 47,7 mm[RETURN]TRV Schraubklemme - Flachstecker-Trennung Klemmenleiste, length = 55 mm
Dicke	2 mm

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 Mm ² 6 Mm ² 10 Mm ² 4 mm ²
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	1 2
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	4,9 g
Farbe	Blau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	4 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4 cm
VPE 2 Breite	17 cm
VPE 2 Länge	17 cm
VPE 2 Gewicht	247 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,181 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------