



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	1-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV3 Spacial
Produktkompatibilität	GV3P
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	10 mm ² - AWG 8
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	54 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,900 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	324,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	12,400 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm
VPE 2 Länge	21,800 cm
VPE 2 Gewicht	1,398 kg
VPE 3 Art	S04

VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	13,337 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------