



### Hauptmerkmale

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Baureihe                      | Spacial                                  |
| Zubehör / Teilekategorie      | Montagezubehör                           |
| Produkt- oder Komponententyp  | 19-Zoll-Rack                             |
| Anwendung                     | Elektronische Anwendung                  |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -H: 1800 mm                              |
| Rack-Typ                      | Fixiert                                  |
| Montageort                    | Auf Gehäusestruktur                      |
| Montagehalterung              | 19"-Haltebügel, fest installiert         |
| Kompatible Produktfamilie     | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM |
| Geräteaufbau                  | Befestigungselemente<br>2 Stütze         |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                                 |
| Anzahl der 19-Zoll-Einheiten  | 38                                       |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Material                           | Stahl                                  |
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse                 |
| Oberflächenbeschaffenheit          | Verzinkt                               |
| Befestigungsmodus                  | Durch Befestigungselement              |
| Anpassung                          | Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm |
| Zulässige Dauerbelastung           | 400 kg                                 |
| Höhe                               | 1800 mm                                |
| Tiefe                              | 60 mm                                  |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 6,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 12,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 172,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,996 kg |
| VPE 2 Art     | P2M      |
| VPE 2 Menge   | 40       |
| VPE 2 Höhe    | 34,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 200,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 231,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|