



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Thalassa                                                                                  |
| Produktname                  | Thalassa PLA                                                                              |
| Gehäusotyp                   | Mehrzweck                                                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                                        |
| Version                      | PLAT                                                                                      |
| Nennhöhe                     | 750 mm                                                                                    |
| Nennbreite                   | 500 mm                                                                                    |
| Nenntiefe                    | 320 mm                                                                                    |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                                              |
| Geräteaufbau                 | 1 oberer Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>1 Rückplatte<br>1 Tür<br>1 Überdachung |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                     | Offenes Ober- und abgedichtetes Unterteil mit Seitenteilen montiert                                   |
| Türtyp                         | Einfach Frontseite                                                                                    |
| Anzahl der Türen               | 1 Tür(en)                                                                                             |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                                                    |
| SchlossTyp                     | 2-Punkt-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene                                                         |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Oben<br>Rückseite<br>Vorne                                                                            |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Rückplatte durch Befestigungselement<br>Überdachung durch Befestigungselement |
| Material                       | Polyester mit Glasfaser verstärkt                                                                     |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                                                       |
| Normen                         | IEC 62208                                                                                             |
| Produktzertifizierungen        | Veritas                                                                                               |
| Elektrische Isolationsklasse   | Klasse II                                                                                             |

### Montage

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP44 entspricht IEC 60529 (mit belüfteter Überdachung) |
| Schutzart (IK)                   | IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)               |
| Feuerbeständigkeit               | 960 °C entspricht IEC 62208                            |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C                                            |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 38,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 53,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 77,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 18,79 kg |
| VPE 2 Art     | PAM      |

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 2 Menge   | 10     |
| VPE 2 Höhe    | 120 cm |
| VPE 2 Breite  | 100 cm |
| VPE 2 Länge   | 165 cm |
| VPE 2 Gewicht | 201 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|