



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Stufenschieber Rückseiteneinsätze
Beschreibung der Montageplatte	Isolierend
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau	1 Montageplatte
Material	Polyester
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
Zulässige Dauerbelastung	150 kg
Höhe	Nennwert: 1000 mm Echt: 890 mm
Breite	Nennwert: 750 mm Echt: 625 mm
Tiefe	Echt: 125 mm
Dicke	5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	62,5 cm
VPE 1 Breite	88,0 cm
VPE 1 Länge	0,5 cm
VPE 1 Gewicht	4,83 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
