

### Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Anschlag
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste
Länge	50,5 mm
Dicke	9,5 mm



### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	14,8 g
Farbe	Grau

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,950 cm
VPE 1 Breite	3,300 cm
VPE 1 Länge	4,900 cm
VPE 1 Gewicht	14,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	3,700 cm
VPE 2 Breite	10,500 cm
VPE 2 Länge	24,500 cm
VPE 2 Gewicht	716,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1150
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	16,960 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------