



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Angebotstyp	Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Dach
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montageort	Auf der Oberseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau	1 Dach

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsart	Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Höhe	7,5 mm
Breite	796 mm
Tiefe	496 mm
Dicke	1,5 mm
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	62,500 cm
VPE 1 Länge	81,500 cm
VPE 1 Gewicht	5,980 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	131,600 kg

Nachhaltigkeit

Angebotstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
