

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYRSF108L

Raum SF Standard vergrößertes Dach B1000 x T800 mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Angebotstyp	Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Dach
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montageort	Auf der Oberseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau	1 Dach

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsart	Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Höhe	7,5 mm
Breite	996 mm
Tiefe	796 mm
Dicke	1,5 mm
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	127,0 cm
VPE 1 Länge	81,0 cm
VPE 1 Gewicht	11,6 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------