



### Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Jalousieaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem Manuell
Bustyp	KNX

### Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V DC
[In] Bemessungsstrom	6 A
Anzahl der Ausgänge	4
Lasttyp	Motor: , 24 V DC
Lokale Signalisierung	LED

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	13,400 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
VPE 1 Gewicht	374,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	41,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,126 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------