



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Gehäusetyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	1000 mm
Nennbreite	1000 mm
Nenntiefe	300 mm
Produkteinbau	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Schloss: Tür 1 Verstärkungsrahmen gebohrt: Tür

### Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlossstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Scharnier: edelstahlfarben Korpus und Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenbeschaffenheit	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Produktgewicht	47 kg

### Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508 Typ A
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	102,1 cm
VPE 1 Breite	102,1 cm
VPE 1 Länge	32,6 cm
VPE 1 Gewicht	47,0 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	120 cm

VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	118 cm
VPE 2 Gewicht	148 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------