



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste, length = 47,7 mm TRV Schraubklemme - Schutzerdung Klemmenleiste, length = 47,7 mm TRV Schraubklemme - Flachstecker-Trennung Klemmenleiste, length = 55 mm
Dicke	2,2 mm

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	10 Mm ² 4 Mm ² 2,5 Mm ² 6 mm ²
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	1 2
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	2,4 g
Farbe	Blau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	4,100 cm
VPE 1 Länge	4,800 cm
VPE 1 Gewicht	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	18,000 cm
VPE 2 Gewicht	130,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,395 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------