

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Nabe
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Geräteanwendung	Extension module (to be used when more than 4 com ports are needed) Up to 255 connections

Zusatzmerkmale

Geräteanschluss	Dust sensor Fan sensor Controller Other hub
Nennspannung	20...28 V AC 50/60 Hz 19...30 V DC
Displaytyp	Without display (all information displayed on controller)
Anzahl der Anschlüsse	8
Kommunikationsschnittstelle	Modbus between sensor, controller and hub
Eingangsspannung	15.5 V DC 150 mA
Lokale Signalisierung	Channel status (busy with communication): 8 green/orange LEDs von blinkend Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene Quertraversen Spacial upright between joined enclosures Auf der Montageplatte Schraubanschluss Door of enclosure (Spacial) using frame
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	Extern: 80 mm
Höhe	Extern: 80 mm
Tiefe	Extern: 49,75 mm
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]EAC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	206 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
