



### Hauptmerkmale

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                                     |
| Produktname                    | Spacial S3D                                                 |
| Anwendung                      | Mehrzweck                                                   |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse                                              |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 800 mm                                                      |
| Gehäuse-Nennbreite             | 600 mm                                                      |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 250 mm                                                      |
| Türtyp                         | Glasiert                                                    |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                          |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard                                                    |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                                 |
| Geräteaufbau                   | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>1 Schloss<br>1 Kabeleinführungsplatte |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                     | Einteiliges Gehäuse<br>Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 1 Tür(en)                                                     |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                         |
| Schlosstyp                     | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene                                     |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                                                      |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben             |
| Material                       | Gehäuse: Stahl<br>Tür: Stahl und Sicherheitsglas                           |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                    |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                            |
| Normen                         | IEC 62208                                                                  |
| Produktzertifizierungen        | DNV[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]cUL[RETURN]UL[RETURN]BV                     |
| Produktgewicht                 | 22 kg                                                                      |

### Montage

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder |
| Schutzart (NEMA)                   | NEMA 4X/13                                             |
| Schutzart (IK)                     | IK08 entspricht IEC 62262                              |
| Schutzart (IP)                     | IP66 entspricht IEC 60529                              |

### Verpackungseinheiten

|              |         |
|--------------|---------|
| VPE 1 Art    | PCE     |
| VPE 1 Menge  | 1       |
| VPE 1 Höhe   | 81,3 cm |
| VPE 1 Breite | 61,8 cm |
| VPE 1 Länge  | 29,8 cm |

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Gewicht | 22,0 kg |
| VPE 2 Art     | PAM     |
| VPE 2 Menge   | 12      |
| VPE 2 Höhe    | 120 cm  |
| VPE 2 Breite  | 100 cm  |
| VPE 2 Länge   | 178 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 274 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|