



### Hauptmerkmale

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                                                       |
| Produktname                    | Spacial S3D                                                                   |
| Anwendung                      | Mehrzweck                                                                     |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse                                                                |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 400 mm                                                                        |
| Gehäuse-Nennbreite             | 400 mm                                                                        |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 200 mm                                                                        |
| Türtyp                         | Einfach                                                                       |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach                                                                       |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard                                                                      |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                                                   |
| Geräteaufbau                   | 1 Gehäuse<br>1 Montageplatte<br>1 Tür mit Schloss<br>1 Kabeleinführungsplatte |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                     | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke<br>Einteiliges Gehäuse                                |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 1 Tür(en)                                                                                    |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                                                        |
| Schlosstyp                     | 3-mm-Doppelschienenverriegelung                                                                           |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                                                                                     |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben<br>Montageplatte durch Befestigungselement |
| Material                       | Gehäuse: Stahl<br>Montageplatte: galvanisierter Stahl                                                     |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver                                                                          |
| Farbe                          | Gehäuse: grau (RAL 7035)                                                                                  |
| Normen                         | IEC 62208                                                                                                 |
| Produktzertifizierungen        | UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]BV                                                    |
| Produktgewicht                 | 8 kg                                                                                                      |

### Montage

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X/13                |
| Schutzart (IK)   | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP)   | IP66 entspricht IEC 60529 |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 24,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 42,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 42,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 8,67 kg |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Art     | PAM      |
| VPE 2 Menge   | 40       |
| VPE 2 Höhe    | 182,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 360,5 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|