



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1000 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 800 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 300 mm |
| Türtyp | Einfach |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 2 Kableinführungsplatte 1 Montageplatte 1 Tür mit Schloss |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Gehäusetyp | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl der Türen | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Kableinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement |
| Material | Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit | Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Gehäuse: grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | cUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]BV |
| Produktgewicht | 52 kg |

Montage

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Schutzzart (NEMA) | NEMA 4X/13 |
| Schutzzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 35,5 cm |
| VPE 1 Breite | 82,0 cm |
| VPE 1 Länge | 103,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 46,0 kg |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 2 Art | PAL |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 177,0 cm |
| VPE 2 Breite | 103,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 289,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltpunktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|