



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	IAMP
Produkt- oder Komponententyp	Einstellscheibe
Stromwandlerverhältnis	1500/5
Typ des Maßstabs	Pseudo-lineare Skala über 90°
Montagehalterung	DIN-Schiene

### Zusatzmerkmale

Messwerttyp	Strom
Skala	0-1500 A

### Montage

Höhe	83 mm
Breite	70 mm
Tiefe	66 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,1 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	6 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,8 cm
VPE 2 Breite	2 cm
VPE 2 Länge	9 cm
VPE 2 Gewicht	40 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,287 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------