



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Anwendung	Elektronische Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-H: 1002 mm
Rack-Typ	Teilschwenkend
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Montagehalterung	19"-Teilschwenkrahmenträger
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Geräteaufbau	1 Rahmen
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	21

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Zulässige Dauerbelastung	2 kg pro Einheit
Öffnung der 19-Zoll-Racks	Reversibel 120 °
Höhe	1002 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1002 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	51,2 cm
VPE 1 Länge	100,2 cm
VPE 1 Gewicht	4,3 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	125,5 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	84,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------