



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 800 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 800 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 250 mm |
| Türtyp | Glasiert |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 2 Kabeleinführungsplatte 1 Tür 1 Schloss |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Gehäusetyp | Einteiliges Gehäuse Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke |
| Anzahl der Türen | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben |
| Material | Gehäuse: Stahl Tür: Stahl und Sicherheitsglas |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | GL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]cUL |
| Produktgewicht | 29 kg |

Montage

| | |
|------------------------------------|--|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X/13 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |

Verpackungseinheiten

| | |
|--------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 82,4 cm |
| VPE 1 Breite | 30,4 cm |
| VPE 1 Länge | 82,6 cm |

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Gewicht | 29,0 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 8 |
| VPE 2 Höhe | 120 cm |
| VPE 2 Breite | 100 cm |
| VPE 2 Länge | 178 cm |
| VPE 2 Gewicht | 214 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|