



### Hauptmerkmale

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                                       |
| Produktname                    | Spacial S3DEX                                                 |
| Anwendung                      | ATEX-zertifizierte Anwendung                                  |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse                                                |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 300 mm                                                        |
| Gehäuse-Nennbreite             | 300 mm                                                        |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 200 mm                                                        |
| Türtyp                         | Einfach                                                       |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                            |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                                      |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                                   |
| Produktbestimmung              | Für explosionsgefährdeten Bereich                             |
| Geräteaufbau                   | 1 Tür<br>1 Schloss<br>Gehäuse mit geklemmten Blindnietmuttern |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusetyp                     | Einteiliges Gehäuse<br>Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 1 Tür(en)                                                     |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                         |
| Schlosstyp                     | Doppelschienenverriegelung                                                 |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                                                      |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere                                                       |
| Material                       | Stahl                                                                      |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                    |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                            |
| Normen                         | EN 60079-0:2012<br>EN 60079-7:2007<br>EN 60079-31:2009                     |
| Beschriftung                   | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG            |
| Produktgewicht                 | 4,6 kg                                                                     |

### Montage

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X/13                                        |
| Schutzart (IK)   | IK10 entspricht IEC 62262                         |
| Schutzart (IP)   | IP66 entspricht IEC 60529 (Gehäuse mit Einzeltür) |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 24,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 31,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 31,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 4,686 kg |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Art     | PAM      |
| VPE 2 Menge   | 84       |
| VPE 2 Höhe    | 206,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 407,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|