





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCMD XCKT XCKD XCKP

Zugehöriges Gehäuse	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1 ZCMD29L5 ZCT21G11 ZCP21M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD39L5 ZCT27N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L2 ZCD39 ZCP26 ZCP29 ZCMD69C12 ZCP39 ZCP25 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP35 ZCD25 ZCMD39L1 ZCD29 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCMD41L5 ZCP37 ZCP28 ZCMD21L08R12 ZCP21 ZCMD29L2 ZCT25P16 ZCMD81L1 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCP31 ZCMD21L5 ZCT28P16
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Vertikalansteuerung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Positivöffnung	Mit
----------------	-----



Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	2,54 cm
VPE 1 Länge	2,54 cm
VPE 1 Gewicht	9,072 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3 cm
VPE 2 Breite	8 cm
VPE 2 Länge	15 cm
VPE 2 Gewicht	210 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,8 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------