



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	800 mm
Nennbreite	800 mm
Nenntiefe	300 mm
Produkteinbau	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Tür 2 Schloss: Tür 2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil: Tür

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt
Produktgewicht	32 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL 508 Typ A[RETURN]CAN/CSA 22
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	32,0 cm
VPE 1 Breite	82,0 cm
VPE 1 Länge	82,0 cm
VPE 1 Gewicht	30,4 kg
VPE 2 Art	PAM

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	179,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	266,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------