
Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYSFBK
Spacial SF-Standardanreihsatz, IP 55



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Kupplungs-Bausatz
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen Anreihung in der Tiefe von 2 Gehäusen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau	2 Flachstecker 4 Halterung Befestigungselemente Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Dichtung: EPDM Halterung: Stahl Flachstecker: Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M6-Schneidschraube
Höhe	65 mm
Breite	340 mm
Tiefe	365 mm
Schutzart (IP)	IP55
Montagedurchmesser	0 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	34 cm
VPE 1 Länge	36,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,664 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	116 cm
VPE 2 Gewicht	187 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months