



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Zubehör / Teilekategorie | Kupplungszubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Kupplungs-Bausatz |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Montageort | Anreihung in der Tiefe von 2 Gehäusen Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse |
| Geräteaufbau | 4 Flachstecker Befestigungselemente |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit | Verzinkt |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben - Schraubentyp M6-Schneidschraube |
| Höhe | 34 mm |
| Breite | 69 mm |
| Tiefe | 128 mm |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Montagedurchmesser | 0 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,57 cm |
| VPE 1 Breite | 11,43 cm |
| VPE 1 Länge | 20,07 cm |
| VPE 1 Gewicht | 0,48 kg |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 250 |
| VPE 2 Höhe | 50 cm |
| VPE 2 Breite | 80 cm |
| VPE 2 Länge | 120 cm |
| VPE 2 Gewicht | 180 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltpunktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
