



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3HF
Anwendung	Industrieanwendung
Kategorie	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	600 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	250 mm
Türtyp	Einfach
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss 1 Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Gehäuse: Aluzink
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 60529
Produktgewicht	21 kg

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	EMV-Störfestigkeit
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	60,0 cm
VPE 1 Breite	60,0 cm
VPE 1 Länge	25,0 cm
VPE 1 Gewicht	21,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------