



### Hauptmerkmale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                           |
| Produktname                    | Spacial S3HF                                      |
| Anwendung                      | Industrieanwendung                                |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse                                    |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 800 mm                                            |
| Gehäuse-Nennbreite             | 600 mm                                            |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 300 mm                                            |
| Türtyp                         | Einfach                                           |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                          |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                       |
| Geräteaufbau                   | 1 Gehäuse<br>1 Tür mit Schloss<br>1 Montageplatte |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Gehäusotyp                     | Einteiliges Gehäuse                    |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 1 Tür(en)                 |
| Schlosstyp                     | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                  |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere                   |
| Material                       | Gehäuse: Aluzink                       |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                        |
| Normen                         | IEC 60529                              |
| Produktgewicht                 | 32 kg                                  |

### Montage

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EMV-Störfestigkeit        |
| Schutzart (IK)                     | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP)                     | IP55                      |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 81,534 cm |
| VPE 1 Breite  | 36,83 cm  |
| VPE 1 Länge   | 59,944 cm |
| VPE 1 Gewicht | 31,679 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|