



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Flexible Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D
Montageort	Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp	Mit Schraubenzieher durchbohrbar
Typ der Durchführungsplatte	Membran
Äußerer Kabeldurchmesser	10...26 mm
Kabeleinführung	Ohne
Geräteaufbau	1 Platte Membran
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Platte: Stahl Membran: HCE (hitzehärzendes Elastomer)

Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Höhe	30 mm
Breite	545 Mm Echt: 560 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	1,066 kg
Dicke	1,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	Ungebohrt
Abmessungen des Ausschnitts	478 x 63 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	13,5 cm
VPE 1 Länge	56,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,136 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	227,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------