




Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	XF com
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp	Kommuniziert
[Uc] Steuerkreisspannung	277 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,85 - 1,1 Un Schließung
[tA] Antwortzeit	70 ms +/-10 % für MasterPact NW 800 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1250 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1600 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2500 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 3200 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 4000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 5000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 6300 A
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,17 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------