



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Schalldämmung
Menge pro Satz	Satz à 4

#### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Stago OptiLine 50
Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	161 x 72 mm 123 x 72 mm 100 x 52 mm
Material	Schaumgummi
Länge	350 mm
Höhe	50 mm
Breite	70 mm

#### Montage

Normen	EN 50085-1: 2005
Betriebstemperatur	-20...60 °C

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,500 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	34,500 cm
VPE 1 Gewicht	248,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	3,130 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	24,520 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekclaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------