



#### Hauptmerkmale

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Baureihe       | Thorsman                          |
| Produkttyp     | Verbindungsteil für Lüftungsrippe |
| Menge pro Satz | 8 Stück                           |

#### Zusatzmerkmale

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie        | OptiLine 50                                |
| Dimension des Lichtwellenleiters | 140 x 63 mm<br>120 x 63 mm<br>140H x 63 mm |
| Material der Kabelkanäle         | Aluminium<br>Kunststoff                    |
| Befestigungsmodus                | Schnappmontage                             |
| Farbe                            | Natürlich                                  |
| Material                         | Aluminium unbehandelt                      |
| Länge                            | 100 mm                                     |
| Höhe                             | 13 mm                                      |
| Breite                           | 10 mm                                      |

#### Montage

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25...60 °C |
|--------------------|-------------|

#### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 1,400 cm |
| VPE 1 Länge   | 9,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 10,000 g |

#### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| RoHS-Richtlinie für China       | <input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                       |
| Umweltproduktdeklaration        | <input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich            |

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---