



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Lüftungsrippenhalter
Menge pro Satz	10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	OptiLine 50
Dimension des Lichtwellenleiters	140 x 63 mm 140H x 63 mm 120 x 63 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
Farbe	Grau (RAL 7035)
Material	PC/ABS
Länge	120 mm
Höhe	15 mm
Breite	34 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	24,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

Umweltproduktdeklaration

Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
