



Hauptmerkmale

Baureihe	IID ISW 40 - 125 ISW-NA IC60
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Schwarz
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik Fixiert
Verriegelung des Drehgriffs	Verriegelbar in Position O Max. 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Montageposition des Drehgriffs	Vorne Seitlich

Montage

Schutztart (IP)	IP55
-----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	12,3 cm
VPE 1 Länge	47,0 cm
VPE 1 Gewicht	670,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,872 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	45,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	47,488 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------