



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva plug
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Kleinspannung
Beschreibung der Pole	2P
Netzwerktyp	DC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	40-50 V 20-25 V
2. Nutposition im Uhrzeigers.	10 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	4...10 mm ²
Äußerer Kabeldurchmesser	6...23 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,169 kg
Höhe	145 mm
Breite	71,5 mm
Tiefe	71,5 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Weiß

Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	13,3 cm
VPE 1 Gewicht	150,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	11,8 cm
VPE 2 Breite	21,0 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,62 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,347 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------