



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageart des Drehgriffs	Direkt
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Beschriftung	AUS - Auslösung - AN
Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in EIN-Position Vorhängeschloss in AUS-Stellung

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Montagemodus	Fixiert
Montageort	Vorderseite
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8

### Montage

Schutzart (IP)	IP40
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,7 cm
VPE 1 Gewicht	188,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,46 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---