



### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | Acti9            |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene      |
| Montagemodus                 | Horizontal       |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen   | 3L + N           |
| Länge in 18-mm-Modulen       | 12               |

### Zusatzmerkmale

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Anzahl der Wege                                        | 12-polig N + L                               |
| Polkonfiguration für 1-Weg                             | 1 x 3P + N<br>3 x 1P + N                     |
| Anschlussraster                                        | 9 mm                                         |
| Anschlusstyp                                           | Zinke                                        |
| Abstand zwischen den Polen                             | 54 mm                                        |
| Beschriftung                                           | N L1 N L2 N L3                               |
| Isolation                                              | Isoliert                                     |
| Gerätedarstellung                                      | Ablängbar                                    |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                       | 80 A bei 40 °C                               |
| [U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung           | 230 V AC Ph/N<br>400 V AC Ph/Ph              |
| [U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung        | 500 V AC entspricht IEC 61439-1              |
| [U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV                                         |
| Montageort                                             | Unten auf Tunnelklemmen                      |
| 9-mm-Raster                                            | 24                                           |
| Breite                                                 | 220 mm                                       |
| Farbe                                                  | Weiß (RAL 9003)                              |
| Kompatible Produktfamilie                              | Acti 9 Acti 9 iDPN<br>Acti 9 Acti9 iDPN Vigi |

### Montage

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Normen             | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1              |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1  |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-7-1                |
| Schutzart (IP)     | IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen |

### Verpackungseinheiten

|              |           |
|--------------|-----------|
| VPE 1 Art    | PCE       |
| VPE 1 Menge  | 1         |
| VPE 1 Höhe   | 3,000 cm  |
| VPE 1 Breite | 3,000 cm  |
| VPE 1 Länge  | 22,000 cm |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Gewicht | 155,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 6,200 cm  |
| VPE 2 Breite  | 8,600 cm  |
| VPE 2 Länge   | 24,800 cm |
| VPE 2 Gewicht | 851,000 g |
| VPE 3 Art     | S02       |
| VPE 3 Menge   | 40        |
| VPE 3 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 7,050 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|