

Produktdatenblatt

Eigenschaften

ENN05004

Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20,
80x80x45mm



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	5 Stück

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufsteckbar: Abdeckung
Innenmaße	80 x 80 x 45 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	7 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	51 mm
Breite	98 mm
Tiefe	98 mm
Produktgewicht	0,08 kg

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,7 cm
VPE 1 Breite	8,7 cm
VPE 1 Länge	8,7 cm
VPE 1 Gewicht	79,2 g
VPE 2 Art	SFP
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	9 cm

VPE 2 Länge	25,5 cm
VPE 2 Gewicht	396 g
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	190 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	265 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------