



### Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Deckensäule
Produkt- oder Komponententyp	Fuß

### Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Einseitig Zweiseitig
Farbton	Grau (RAL 9007)
Menge pro Satz	Satz à 1
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert Pulverbeschichtet
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend
Befestigungsmodus	Freistehend
Material	Gusseisen gemalt
Höhe	29 mm
Durchmesser	317 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,9 cm
VPE 1 Breite	31,7 cm
VPE 1 Länge	31,7 cm
VPE 1 Gewicht	10,75 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	62
VPE 2 Höhe	80 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	681,724 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------