



Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Deckensäule
Produkt- oder Komponententyp	Deckenbefestigung

Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Einseitig Zweiseitig
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	120 mm
Höhe	75 mm
Breite	50 mm
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	355 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	39,8 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	29,9 cm
VPE 2 Gewicht	11,44 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	75 cm

VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	111,52 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------