



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produkttyp	Verteilerblock
Zusätzliche Information	Set
Farbe	Weiß
Mengenpaket 1 / Einheit	1 Stück

Zusatzmerkmale

Schnittstelle	Eingang: 1 GST 15i5 Stecker (5 Wandsäulen) Ausgänge: 1 OSI-Buchse (3 Wandsäulen)
Beschriftung	L1 - L2 - L3
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Länge	45 mm
Höhe	33 mm
Breite	39 mm

Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	4,0 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
VPE 1 Gewicht	69,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,5 cm
VPE 2 Breite	18,0 cm
VPE 2 Länge	20,5 cm
VPE 2 Gewicht	694,0 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	40,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	7,072 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------