



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produkttyp	Kabelsteckverbinder
Zusätzliche Information	Nicht montiert
Farbe	Weiß
Mengenpaket 1 / Einheit	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Schnittstelle	GST 18i3 Stecker (3 Wandsäulen)
Rating	16 A - 250 V
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubverbindung
Geeignet für	0,75...2,5 Mm ² , 6,5...10,5 mm, feindrähtig 0,75...2,5 mm ² , 6,5...10,5 mm, fest
Länge	70 mm
Höhe	13 mm
Breite	28 mm

Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,300 cm
VPE 1 Breite	2,800 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
VPE 1 Gewicht	18 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	16,700 cm
VPE 2 Breite	18,800 cm
VPE 2 Länge	34,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,178 kg
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,409 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------