

Solar Lightkit Phaesun Mini On

350116 • DE/EN • 03/2023

A very compact and robust LED lamp is suitable for many outdoor applications. The integrated battery not only provides long-lasting illumination, but can also power smartphones and any USB devices.

Mini On can be recharged with the foldable module completely independently of the mains or a USB plug-in power supply. However, USB-C devices can also be recharged directly with the module.

Eine sehr kompakte und robuste LED-Lampe eignet sich für viele Outdoor Anwendungen. Der integrierte Akku sorgt nicht nur für eine lange Beleuchtung, sondern kann auch Smartphones und jegliche USB-Geräte versorgen.

Mini On kann mit dem faltbaren Modul völlig unabhängig vom Stromnetz oder einem USB-Steckernetzteil nachgeladen werden. Mit dem Modul können allerdings auch USB-C-Geräte direkt nachgeladen werden.



	Technical Data	Technische Daten		
Lamp Lampe	Light power	Licht Leistung	W	max. 1,68 / 0,84*
	Luminous flux white	Lichtstärke weiß	lm	max. 210 / 105*
	Lightcolour	Lichtfarbe	K	4100
	CRI	CRI	Ra	> 70
	Dimmable	Dimmbar		yes ja
	Modes	Modi		ON, dimmed , flashing An, gedimmt, blinken
	Number LED	Anzahl LED		8
	Beam angle	Lichtverteilung	°	180
	Light duration	Leuchtdauer	h	7 / 14* / >24**
	Dimension	Abmessung	mm	Ø 68 x 60
	Weight	Gewicht	gr	121
Port Anschluss	Charging	Laden		USB-C
			mA	800
	Discharging	Entladen		USB-A
			mA	800
USB-Adapter	USB-Adapter		USB-A -> USB-C	

* = dimmed | gedimmt

** = flash / blinken

max. = values reduce with discharging battery | Werte sinken mit Entladung der Batterie

Technical Data		Technische Daten		
PV	Power	Leistung	W	3
	Voltage	Spannung	V	5,5
	Current	Strom	mA	550
	Dimension	Abmessung	mm	folded gefaltet 154x85x10
				unfolded entfaltet 154x170x5
	Cable	Kabel	mm	1900
	Connector	Anschluß		USB-C
Weight	Gewicht	gr	125	
Battery Batterie	Type	Typ		Li-Ion 103450
	Capacity	Kapazität	mAh	1800
	Energy	Energie	Wh	6,7
	Voltage	Spannung	V	3,7
	Stand-By	Stand-By	µA	85
	Cycles	Zyklen		300
	Indicator	Anzeige		LED
General	Temperature	Temperatur	°C	0...50
	Protection	Schutzart	IP	IP32
Box	Dimension	Abmessung	mm	156x88x75
	Weight	Gewicht	kg	0,3